


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.282

Стальная обзорная дверь, двустворчатая

Состояние: 07.08.2025 (Источник: rittal.com/ru/2025/08/07)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.282 - Стальная обзорная дверь, двустворчатая для TS 8

Для замены существующих дверей. Благодаря небольшому радиусу поворота отдельных дверей при открывании уменьшается расстояние между линейками шкафов.

Функции

| | |
|-----------------------------------|---|
| Арт. № | DK 7824.282 |
| Описание продукта | Подкладное обзорное стекло, 4-точечный штанговый запор и комфортная ручка под профильный полуцилиндр с безопасным замком 3524 E. Двустворчатое исполнение обеспечивает возможность установки шкафов с оптимальным использованием помещения, при одновременном оптимальном доступе благодаря малому расстоянию между отдельными линейками шкафов. Макс. угол открывания двери со встроенными шарнирами 180°. |
| Материал | Рама: Листовая сталь Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм |
| Поверхность | Порошковое покрытие |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Вкл. крепежный материал |
| Указание | При высоте 2200 мм установка поворотной рамы 45 U не допускается. |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 55 |
| Подходит для | Тип корпуса: TS 8 Ширина: 800 мм Высота: 2.200 мм |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 37.6 |
| Gross weight | 37.6 |
| EAN | 4028177570931 |

Функции

ECLASS 8.0

27182204