Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7824.362 - Стальная дверь, двустворчатая, с вентиляцией для DK-TS

Для замены существующих дверей. Благодаря небольшому радиусу поворота отдельных дверей при открывании уменьшается расстояние между линейками шкафов.

Функции

Арт. №	DK 7824.362
Описание продукта	С шарнирами 130° и штанговым запором, вкл. комфортную
	ручку под профильный полуцилиндр с предохранительным
	замком № 3524 Е. Благодаря небольшому радиусу поворота
	кромок створок двери при открывании уменьшается
	минимальное расстояние между линейками шкафов.
	Перфорация большей части площади вентилируемой двери
	служит для вентиляции встроенного оборудования.
	Перфорированная поверхность с долей площади отверстий
	перфорации > 78 %.
Материал	Листовая сталь
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 20
Подходит для	Тип корпуса: DK-TS
	Ширина: 600 мм
	Высота: 2.200 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	24.7
Gross weight	25.4
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177302792
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025