

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7825.375

Щеточный буртик, ВЫСОКОПЛОТНЫЙ

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7825.375 - Щеточный буртик, высокоплотный

Специальный щеточный буртик для создания как можно более плотных отверстий для прокладки кабелей и проводов.

Функции

| | |
|------------------------|--|
| Арт. № | DK 7825.375 |
| Описание продукта | Для индивидуального монтажа в плоских деталях, фланш-панелях и панелях. Вырезы для прокладки кабеля могут быть в любом месте на боковой стенке, задней стенке, дверях, потолочных панелях и панелях основания. Этот щеточный буртик используется для создания как можно более плотных отверстий для прокладки кабеля и проводов. Он оснащен смещенными щеточными буртиками, гарантирующими хорошее уплотнение даже при больших объемах проводимого кабеля. Нежелательная утечка воздуха таким образом снижается до минимума. |
| Материал | Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB |
| Комплект поставки | По 1 щеточному буртику, длина 1 м, левостороннее и правостороннее исполнение |
| Длина щетины | 58 мм |
| Длина | 1 м |
| Размер | Длина: 1 м |
| Для толщиной материала | 1,5 - 2 мм |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 0,65 kg |
| Gross weight | 0,82 kg |
| Код ТНВЭД | 96035000 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

Функции

Описание продукта

DK щеточный буртик, высокой плотности, длина щетины: 58 мм, 2 штуки L: 1 м, правое и левое исполнение, пластик согл. UL 94-HB