

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7825.375**

**Щеточный буртик,  
ВЫСОКОПЛОТНЫЙ**

Состояние: 06.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7825.375 - Щеточный буртик, высокоплотный

Специальный щеточный буртик для создания как можно более плотных отверстий для прокладки кабелей и проводов.

## Функции

Арт. №	DK 7825.375
Описание продукта	Для индивидуального монтажа в плоских деталях, фланш-панелях и панелях. Вырезы для прокладки кабеля могут быть в любом месте на боковой стенке, задней стенке, дверях, потолочных панелях и панелях основания. Этот щеточный буртик используется для создания как можно более плотных отверстий для прокладки кабеля и проводов. Он оснащен смещенными щеточными буртиками, гарантирующими хорошее уплотнение даже при больших объемах проводимого кабеля. Нежелательная утечка воздуха таким образом снижается до минимума.
Материал	Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB
Комплект поставки	По 1 щеточному буртику, длина 1 м, левостороннее и правостороннее исполнение
Длина щетины	58 мм
Длина	1 м
Размер	Длина: 1 м
Для толщиной материала	1,5 - 2 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,65 kg
Gross weight	0,82 kg
Код ТНВЭД	96035000
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Функции

---

Описание продукта

DK щеточный буртик, высокой плотности, длина щетины: 58 мм, 2 штуки L: 1 м, правое и левое исполнение, пластик согл. UL 94-HB