

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7825.386

**Модули панели основания, с
вентиляцией и регулировкой
потока воздуха**

Состояние: 07.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7825.386 - Модули панели основания, с вентиляцией и регулировкой потока воздуха для DK-TS

Модули панели основания, вентилируемые с регулятором расхода воздуха, позволяют контролировать воздушный поток из-под фальшпола к установленному оборудованию.



ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 7825.386
Описание продукта	Позволяют контролировать воздушный поток из-под фальшпола к установленному оборудованию. Поворотные пластины позволяют менять размер воздушного отверстия от 10 % до 80 % открытого пространства. Если заднее пространство шкафа закрыто панелями основания, возможна индивидуальная настройка необходимого воздушного потока и распределение воздушного потока из-под фальшпола, в соответствии с требованиями шкафа. Модуль панели основания комбинируется со всеми панелями основания. Модуль панели основания оснащен контактными крепежными элементами, установка дополнительного заземления не требуется.
Материал	Листовая сталь
Комплект поставки	Модули панели основания, с вентиляцией Фильтрующая прокладка Вкл. крепежный материал
Подходит для	Тип корпуса: TS 8 Ширина: 800 мм

ФУНКЦИИ

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3.01
Gross weight	3.21
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177551145
ECLASS 8.0	27189261