Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7827.140

Профильные шины, 482,6 мм (19")

Состояние: 07.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 7827.140 - Профильные шины, 482,6 мм (19") для TS, CS Toptec

Профильные шины в исполнении с загибом. В качестве альтернативы доступны Lобразные шины.

Функции

Арт. №	DK 7827.140
Исполнение	С загибом
Преимущества	Нанесенная разметка U спереди облегчает монтаж дюймового оборудования на профильные шины
Технические характеристики	Интегрированная 482,6 мм (19") перфорация (стандарт EIA) Круглые и прямоугольные отверстия сбоку. Хроматированы для токопроводящего контакта с монтируемым оборудованием.
Материал	Листовая сталь, 2 мм
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Размер	Ширина: 482,6 мм
Единиц высоты	29 U
Указание	При помощи профильных шин возможно также создать крепежные размеры 21", 23" и 24". Please select slide rails according to the relevant 482.6 mm (19") distance between levels. If combining with L-shaped mounting angles, a mounting adaptor for L-shaped mounting angles must be used.
Подходит для	Тип корпуса: TS 8 CS Toptec Высота: 1.400 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	4.17
Gross weight	4.34

© Rittal 2025 2

Функции

Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177234871
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3