

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.181

Профильные шины, 482,6 мм (19")

Состояние: 22.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.181 - Профильные шины, 482,6 мм (19") для TS

L-образные профильные шины, также для установки монтажных комплектов серверов.

Функции

Арт. №	DK 7827.181
Исполнение	L-образный угол
Преимущества	Нанесенная разметка U спереди облегчает монтаж дюймового оборудования на профильные шины L-образные профильные шины предназначены для крепления серверного оборудования Подходит для секционного 19" монтажа
Технические характеристики	Интегрированная 482,6 мм (19") перфорация (стандарт EIA) Круглые и прямоугольные отверстия сбоку. Хроматированы для токопроводящего контакта с монтируемым оборудованием.
Материал	Листовая сталь, 2 мм
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Единиц высоты	38 U
Указание	Please select slide rails according to the relevant 482.6 mm (19") distance between levels. If combining with L-shaped mounting angles, a mounting adaptor for L-shaped mounting angles must be used.
Подходит для	Тип корпуса: TS Высота: 1.800 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	4,122 kg
Gross weight	4,3 kg
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002620

Функции

ECLASS 8.0

27189261

Описание продукта

DK-TS профильные шины, 482,6 мм (19"), L-образный угол, для высоты шкафа: 1800 мм, 38 U