

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.201

Профильные шины, 482,6 мм  
(19")

Состояние: 30.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

# DK 7827.201 - Профильные шины, 482,6 мм (19") для TS

L-образные профильные шины, также для установки монтажных комплектов серверов.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 7827.201
Исполнение	L-образный угол
Преимущества	<p>Нанесенная разметка U спереди облегчает монтаж дюймового оборудования на профильные шины</p> <p>L-образные профильные шины предназначены для крепления серверного оборудования</p> <p>Подходит для секционного 19" монтажа</p>
Технические характеристики	<p>Интегрированная 482,6 мм (19") перфорация (стандарт EIA)</p> <p>Круглые и прямоугольные отверстия сбоку.</p> <p>Хроматированы для токопроводящего контакта с монтируемым оборудованием.</p>
Материал	Листовая сталь, 2 мм
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Единиц высоты	42 U
Указание	<p>Please select slide rails according to the relevant 482.6 mm (19") distance between levels.</p> <p>If combining with L-shaped mounting angles, a mounting adaptor for L-shaped mounting angles must be used.</p>
Подходит для	<p>Тип корпуса: TS</p> <p>Высота: 2.000 мм</p>
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	4.642
Gross weight	4.842
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177234949

# ФУНКЦИИ

---

E-Number Sweden E3404324

---

ETIM 9 EC002620

---

ECLASS 8.0 27189261