

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.220

Профильные шины, 482,6 мм (19")

Состояние: 24.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.220 - Профильные шины, 482,6 мм (19") для TS, CS Toptec

Профильные шины в исполнении с загибом. В качестве альтернативы доступны L-образные шины.

Функции

Арт. №	DK 7827.220
Исполнение	С загибом
Преимущества	Нанесенная разметка U спереди облегчает монтаж дюймового оборудования на профильные шины
Технические характеристики	Интегрированная 482,6 мм (19") перфорация (стандарт EIA) Круглые и прямоугольные отверстия сбоку. Хроматированы для токопроводящего контакта с монтируемым оборудованием.
Материал	Листовая сталь, 2 мм
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Размер	Ширина: 482,6 мм
Единиц высоты	47 U
Указание	При помощи профильных шин возможно также создать крепежные размеры 21", 23" и 24". Please select slide rails according to the relevant 482.6 mm (19") distance between levels. If combining with L-shaped mounting angles, a mounting adaptor for L-shaped mounting angles must be used.
Подходит для	Тип корпуса: TS 8 CS Toptec Высота: 2.200 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	6.322
Gross weight	6.655

Функции

Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177234970
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261