

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.320 Кабельный канал

Состояние: 25.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.320 - Кабельный канал для TS/TE

Для прокладки кабеля с особо высокой плотностью.



Функции

Арт. №	DK 7827.320
Описание продукта	<p>Для прокладки кабеля в местах с большой плотностью монтажа, в случае оптоволоконных и медных кабелей. Большая вместимость. Различные возможности проводки кабеля, фиксации кабеля, канализирования и поперечной разводки кабеля создают предпосылки для максимально высокой плотности портов на минимальном пространстве. Отдельная разводка кабеля на каждую ЕВ позволяет избежать дополнительной прокладки кабеля через кабельные отсеки в распределительном уровне и оснастить каждую ЕВ точками подсоединения. Увеличение плотности портов до 50 %.</p> <p>Съемная крышка канала, оснащенная шарнирами с обеих сторон, обеспечивает удобный доступ в любое время. Кабельные жгуты удерживаются съемными перемычками, которые защищают их от выпадения. Монтаж возможен как сбоку на монтажных шинах, так и на профильных шинах и монтажной раме 19" распределительного уровня. Также возможно крепление двух каналов "спиной к спине".</p>
Материал	<p>Кабельный канал: Листовая сталь, окрашенная</p> <p>Элементы прокладки кабеля: Пластик</p> <p>Передняя фальш-панель: Алюминий, окрашенный</p>
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	<p>Вкл. переднюю панель на шарнирах</p> <p>Вкл. крепежный материал</p>

Функции

Указание	При использовании канала вместе с 19" монтажной рамой и TS 8, внутренний монтажный уровень в области установки кабельного канала для других применений задействовать нельзя. Внутри канала можно устанавливать дополнительные держатели кабелей для крепления излишков кабеля и для надлежащего изменения направления кабеля.
Размер	Ширина: 95 мм Глубина: 235 мм
Единиц высоты	42 U
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	8.137
Gross weight	8.565
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177597709
E-Number Sweden	E7827320
ECLASS 8.0	27400604