

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7827.544**

**Щеточный буртик, вертикальный**

Состояние: 02.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7827.544 - Щеточный буртик, вертикальный для VX IT

В сетевых распределителях служит в качестве гибкой декоративной панели, позволяет удобно провести кабель из бокового и заднего распределительного отсека к передней соединительной области.



## Функции

Арт. №	DK 7827.544
Описание продукта	<p>В сетевых шкафов выполняет функцию подвижной декоративной заслонки, закрывающей пространство для прокладки кабеля сбоку от 19" монтажной плоскости.</p> <p>Щеточный буртик позволяет удобно провести кабель из бокового и заднего распределительного отсека к разъемам в передней части оборудования. Необходимое пространство перед монтажной плоскостью составляет мин. 75 мм.</p> <p>Щеточный буртик крепится к вертикальному профилю рамы, при помощи горизонтальных или вертикальных шасси.</p>
Материал	<p>Алюминий, анодированный</p> <p>Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB</p>
Длина щетины	95 мм
Длина	950 мм
Указание по монтажу	При креплении к 19" профильных шин необходимо укорачивание щеточного буртика
Размер	Длина: 950 мм
Подходит для	<p>Тип корпуса: VX IT</p> <p>Высота: 2.000 мм</p>

## ФУНКЦИИ

Упаковка	4 шт.
Вес нетто	1.8
Gross weight	2.213
Код ТНВЭД	96035000
EAN	4028177552845
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234