

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.544

Щеточный буртик, вертикальный

Состояние: 18.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.544 - Щеточный буртик, вертикальный для VX IT

В сетевых распределителях служит в качестве гибкой декоративной панели, позволяет удобно провести кабель из бокового и заднего распределительного отсека к передней соединительной области.



Функции

Арт. №	DK 7827.544
Описание продукта	В сетевых шкафов выполняет функцию подвижной декоративной заслонки, закрывающей пространство для прокладки кабеля сбоку от 19" монтажной плоскости. Щеточный буртик позволяет удобно провести кабель из бокового и заднего распределительного отсека к разъемам в передней части оборудования. Необходимое пространство перед монтажной плоскостью составляет мин. 75 мм. Щеточный буртик крепится к вертикальному профилю рамы, при помощи горизонтальных или вертикальных шасси.
Материал	Алюминий, анодированный Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB
Длина щетины	95 мм
Длина	950 мм
Указание по монтажу	При креплении к 19" профильных шин необходимо укорачивание щеточного буртика
Размер	Длина: 950 мм
Подходит для	Тип корпуса: VX IT Высота: 2.000 мм

Функции

Упаковка	4 шт.
Вес нетто	1,8 kg
Gross weight	2,213 kg
Код ТНВЭД	96035000
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Описание продукта	DK щеточный буртик, вертикальный, для ввода кабеля сзади или сбоку, или в качестве декоративной панели, для высоты шкафа: 2000 мм, алюминиевый профиль, пластик, UL94-HB