#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 7827.544 Щеточный буртик, вертикальный

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



### DK 7827.544 - Щеточный буртик, вертикальный для VX IT

В сетевых распределителях служит в качестве гибкой декоративной панели, позволяет удобно провести кабель из бокового и заднего распределительного отсека к передней соединительной области.





#### Функции

Арт. №	DK 7827.544	
Описание продукта	В сетевых шкафов выполняет функцию подвижной декоративной заслонки, закрывающей пространство для прокладки кабеля сбоку от 19" монтажной плоскости. Щеточный буртик позволяет удобно провести кабель из бокового и заднего распределительного отсека к разъемам в передней части оборудования. Необходимое пространство перед монтажной плоскостью составляет мин. 75 мм. Щеточный буртик крепится к вертикальному профилю рамы, при помощи горизонтальных или вертикальных шасси.	
Материал	Алюминий, анодированный Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB	
Длина щетины	95 мм	
Длина	950 мм	
Указание по монтажу	монтажу При креплении к 19" профильных шин необходимо укорачивание щеточного буртика	
Размер	Длина: 950 мм	
Подходит для	Тип корпуса: VX IT Высота: 2.000 мм	

© Rittal 2025

## Функции

Упаковка	4 шт.	
Вес нетто	1.8	
Gross weight	2.213	
Код ТНВЭД	96035000	
EAN	4028177552845	
ETIM 9	EC002625	
ECLASS 8.0	27189234	

© Rittal 2025 3