

Rittal – The System.


Faster – better – everywhere.



DK 7827.554

Монтажная рама 54 U

Состояние: 07.12.2025 | www.ittal.com/kr



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.554 - Монтажная рама 54 U для TS 8

Для создания 19" плоскости, смещенной в сторону, для размещения 42 НЕ оборудования, а также для дополнительной установки 12 НЕ оборудования, которое может монтироваться вертикально сбоку.

ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 7827.554
Описание продукта	Для создания 19" плоскости, смещенной в сторону, для размещения 42 ЕВ оборудования, а также для установки дополнительно 12 ЕВ оборудования, которое монтируется вертикально сбоку. Размещение дополнительного оборудования сбоку производится на 3 монтажных плоскостях по 4 ЕВ каждая, расположенными друг над другом . Монтажная рама устанавливается как спереди, так и сзади.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Монтажный уголок (оцинкованный) Боковые панели: окрашенные
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. боковую панель для монтажа 12 U оборудования
Единиц высоты	54 U
Монтажные размеры	Installation depth for components: 482,6 мм Монтажная ширина для компонентов: 19"
Additional vertical installation space U	12 U
Указание к арт. №	Срок поставки по запросу
Подходит для	Тип корпуса: TS 8 Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм
Упаковка	1 компл.
Вес нетто	8
Gross weight	9

ФУНКЦИИ

Код ТНВЭД 94039910

EAN 4028177302594

ECLASS 8.0 27189261