

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7828.120

С-образные профильные шины

Состояние: 28.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7828.120 - C-образные профильные шины для TS, VX SE

Для непосредственного монтажа между вертикальными профилями шкафов TS, SE. Для крепления между горизонтальными профилями TS, SE дополнительно необходим держатель C-образный профиль. С помощью универсальной крепежной детали C-образные профильные шины можно крепить как на внутреннем, так и на внешнем уровне рамы TS 8.

Функции

Арт. №	DK 7828.120
Описание продукта	Для непосредственного монтажа между вертикальными профилями шкафов TS, SE. Для крепления между горизонтальными профилями TS, SE дополнительно необходим держатель C-образный профиль. С помощью универсальной крепежной детали C-образные профильные шины можно крепить как на внутреннем, так и на внешнем уровне рамы TS 8.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Длина	1 098 мм
Подходит для	Тип корпуса: TS SE Ширина: = 1.200 мм Глубина: = 1.200 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	3,52 kg
Gross weight	3,72 kg
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501

Функции

Описание продукта

DK C-образные профильные шины, L: 1098 мм, для ШГ: 1200 мм, для TS, SE