


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7831.472

Опора для кабельной трассы

Состояние: 22.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7831.472 - Опора для кабельной трассы для VX, VX IT

Регулируемая по глубине несущая система, обеспечивает крепление распространенных кабельных трасс, крепление на всех сетевых шкафах 800 – 1200 мм с внешней фиксацией потолочной панели.



Функции

Арт. №	DK 7831.472
Исполнение	Высота держателя 102 мм
Описание продукта	Система опор, регулируемая по глубине, крепится на все сетевые шкафы глубиной 800 – 1200 мм, в которых крепление потолочной панели расположено с наружной стороны. Интегрированная системная перфорация для винтов или закладных гаек обеспечивает крепление кабельных трасс различных производителей.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Нагрузочная способность (статическая)	2 500 N
Указание	Возможна комбинация с воздуховодной панелью для VX IT В комбинации с монтажной шиной может использоваться как опора для дополнительных направляющих кабельной прокладки или трубопроводов
Основной материал	Листовая сталь

Функции

Упаковка	2 шт.
Вес нетто	3,29 kg
Gross weight	3,49 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Описание продукта	TS опора для трассы кабеля, с регулировкой глубины, высота держателя 102 мм, для глубины шкафа: 800-1200 мм, листовая сталь, порошковое покрытие