


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7831.724 Перегородка

Состояние: 05.03.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7831.724 - Перегородка для TS IT

Перегородка для TS IT. Вставляется в висячем положении между двумя шкафами TS IT.

Функции

Арт. №	DK 7831.724
Описание продукта	Вставляется в висячем положении между двумя шкафами. Оснащена 3 отверстиями Ø 40 мм в каждом из 4 углов, для прокладки кабеля, трубопроводов и т.д. Отверстия закрываются прилагаемыми гермовводами. Для прокладки кабеля достаточно срезать вершину конуса гермоввода для получения отверстия необходимого диаметра.
Материал	Перегородка: листовая сталь Ступенчатый кабельный ввод: пластик согласно UL 94-HB
Поверхность	Листовая сталь: оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. 12 ступенчатых кабельных вводов Ø 40 мм
Подходит для	Тип корпуса: TS IT Высота: 2.000 мм Глубина: 1.200 мм
Указание	Следует использовать соединитель TS 8800.490. Не для комбинации с уплотнением для соединения в линейку. Если имеется уплотнение, необходимо удалить его перед монтажом.
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	33 kg
Gross weight	35 kg
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Описание продукта	DK перегородка, ВхГ: 2000x1200 мм, для TS, TS IT, закрытая, листовая сталь, оцинкованная