

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.191

Розеточные модули PSM

Состояние: 11.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

DK 7856.191 - Розеточные модули PSM

Различные модули могут быть вместе вставлены в несущую шину.

ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 7856.191
Исполнение	без коммутации
Описание продукта	Модульная система обеспечивает базовое оборудование стоеч, благодаря вертикальной несущей шине с подключением 1-/3-фазным вводом питания. В несущую шину могут вставляться вставные модули различных исполнений для питания активных компонентов. В шину можно одновременно вставлять модули различных исполнений, например с евророзетками, МЭК320 и др. Благодаря системе "Plug & Play", с защитой от прикосновения, это может быть реализовано не только силами электриков.
Материал	Профиль: алюминий, анодированный Вставки розеток: Пластик (PA6 GF 30 V1)
Номинальное рабочее напряжение	110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Номинальный ток	16 A
Номинальный ток (макс.)	16 A
Необходимо мест для модулей (кол-во)	1
Размер	Ширина: 52 мм Высота: 250 мм Глубина: 45 мм
Диапазон рабочих температур	5 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	5...95 %
Розетки	4 x СН (тип J, SEV 1011)
Упаковка	1 шт.

ФУНКЦИИ

Вес нетто	0.29
Gross weight	0.34
Код ТНВЭД	85369001
EAN	4028177692381
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604