

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.204

Розеточные модули PSM

Состояние: 11.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7856.204 - Розеточные модули PSM

Различные модули могут быть вместе вставлены в несущую шину.

ФУНКЦИИ

| | |
|--------------------------------------|--|
| Арт. № | DK 7856.204 |
| Исполнение | с измерением суммарного тока на модуль |
| Описание продукта | Модульная система обеспечивает базовое оборудование стоеч, благодаря вертикальной несущей шине с подключением 1-/3-фазным вводом питания. В несущую шину могут вставляться вставные модули различных исполнений для питания активных компонентов. В шину можно одновременно вставлять модули различных исполнений, например с евророзетками, МЭК320 и др. Благодаря системе "Plug & Play", с защитой от прикосновения, это может быть реализовано не только силами электриков. |
| Материал | Профиль: алюминий, анодированный Вставки розеток: Пластик (PA6 GF 30 V1) |
| Длина | 250 мм |
| Термическая защита от перегрузки | на розеточный модуль |
| Номинальное рабочее напряжение | 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz |
| Номинальный ток (макс.) | 16 A |
| Необходимо мест для модулей (кол-во) | 2 |
| Размер | Длина: 250 мм |
| Диапазон рабочих температур | 5 °C...45 °C |
| Влажность воздуха (без конденсата) | 5...95 % |
| Розетки | 4 x Розетка для маломощного оборудования C19 2 x Розетка для маломощного оборудования C13 |

ФУНКЦИИ

| | |
|--------------|---------------|
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 1.019 |
| Gross weight | 1.087 |
| Код ТНВЭД | 85369001 |
| EAN | 4028177552890 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии