


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.722

Монтажная рама, 482,6 мм (19")

Состояние: 24.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.722 - Монтажная рама, 482,6 мм (19") для TS, базовых и модульных корпусов CS

Для монтажа передней и задней 482,6 мм (19") плоскости, сваренная 482,6 мм (19") монтажная рама может крепиться с полной регулировкой по глубине.



Функции

Арт. №	DK 7856.722
Описание продукта	Сварная монтажная рама 482,6 мм (19) устанавливается на любую глубину и служит для установки оборудования на переднюю или заднюю 482,6 мм (19") плоскость. С боковой и задней стороны монтажной рамы имеется перфорация, идентичная перфорации профиля шкафа TS. Таким образом, возможна установка комплектующих TS, например кабельных шин и скоб.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Размер	Ширина: 482,6 мм
Единиц высоты	47 U
Нагрузочная способность	До 10000 Н статической нагрузки, при равномерном распределении нагрузки на две 482,6 мм (19") монтажные рамы, при полной комплектации.
Указание	Комбинация 482,6 мм (19") монтажной рамы и вентиляторной панели невозможна. Для активной вентиляции рекомендуется использовать модульную вентиляторную панель.

Функции

Подходит для	Тип корпуса: TS 8 Базовые корпуса CS Модульные корпуса CS Ширина: 600 мм Высота: 2.200 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	11.368
Gross weight	11.966
Код THBЭД	73269098
EAN	4028177402386
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261