

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SR 7858.100

Поворотная рама большая, с панелью

Состояние: 30.05.2026 (Изображение: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SR 7858.100 - Поворотная рама большая, с панелью для TS, VX SE, шкафов шириной 800 мм

Для шкафов шириной 800 мм, 22 - 45 EB, с панелью, для монтажа 482,6 мм (19") монтажных компонентов.

Функции

| | |
|---------------------------------------|---|
| Арт. № | SR 7858.100 |
| Исполнение | Исполнение под большой вес, 19" плоскость сбоку |
| Описание продукта | Для монтажа 482,6 мм (19") оборудования. |
| Материал | Листовая сталь |
| Поверхность | Рама: оцинкованная Панель: окрашенная |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Вкл. штанговый запор со вкладышем под ключ с двойной бородкой Системные шасси для крепления Вкл. монтажный комплект, для высоты шкафа 2000 мм |
| Угол открытия | 130° |
| Указание по монтажу | В зависимости от монтажной ситуации необходимы системные шасси TS 23 x 73 мм или системные шасси TS 17 x 73 мм |
| Указание | прочие возможности монтажа см "Техническая информация" В шкафы TS, SE с двустворчатой дверью с высотой 1800 или 2200 мм необходимо устанавливать поворотную раму на один размер меньше во избежание коллизий |
| Нагрузочная способность (статическая) | 350 кг |
| Подходит для | Тип корпуса: TS VX SE Ширина: = 800 мм Высота: = 2.000 мм |

Функции

| | |
|---------------------------|---|
| Единиц высоты | 40 U |
| Подходит для типа корпуса | TS VX SE |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 24,757 kg |
| Gross weight | 26,06 kg |
| Код ТНВЭД | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Описание продукта | DK поворотная рама, для ШВ: 800x2000 мм, 40 U, исполнение для высоких нагрузок, 19" плоскость сбоку, шарниры 130°, для TS, SE |