


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7858.160**

**Кабельные шины, с изменением  
глубины**

Состояние: 13.12.2025 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7858.160 - Кабельные шины, с изменением глубины для TS, TE

Для TS и монтажной рамы 19", позволяет быструю подгонку их длины к существующему крепежному расстоянию между двумя 19" монтажными рамами.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 7858.160
Описание продукта	Применяется для TS и монтажа между профильными шинами TS IT по глубине шкафа.
Области применения	<p>Для прокладки кабеля на раме шкафа и разгрузки от натяжения прокладываемого кабеля. Его можно крепить на кабельных шинах с помощью кабельных хомутов или фиксаторов-“липучек”.</p> <p>Кабельные шины навешиваются непосредственно на 19" монтажную раму сзади поперек или по глубине шкафа между двумя монтажными рамами. Элемент фиксируется дополнительным креплением на винтах.</p> <p>Раздвижная конструкция шин позволяет быструю подгонку их длины к существующему крепежному расстоянию между двумя 19" монтажными плоскостями.</p>
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежные комплектующие
Расстояние между плоскостями	325 - 575 мм
Указание	Крепежный размер + 152 мм = расстояние между 19" плоскостями

## ФУНКЦИИ

Упаковка	4 шт.
Вес нетто	1
Gross weight	1.104
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177436107
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604