


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.000

ІТ-світильник на светодиодах

Состояние: 12.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.000 - IT-светильник на светодиодах для IT-шкафов и IT-корпусов

Для превосходного освещения систем IT-шкафов и IT-корпусов.



Функции

| | |
|-------------------|---|
| Арт. № | DK 7859.000 |
| Исполнение | Защитная изоляция, со внутренним предохранителем (T2A) |
| Описание продукта | Для превосходного освещения сетевого шкафа. |
| Преимущества | Возможно ручное или автоматическое переключение концевого выключателя двери Оптимальное освещение в шкафу Быстрый монтаж Plug & Play На выбор крепление на защелках, винтах или магнитах Возможность немедленного применения благодаря готовому кабелю подключения Не занимает единиц высоты в стойке. |
| Материал | Корпус светильника: прессованный алюминий Light cover: Polycarbonate Торцы светильника: ПК-АБС |
| Цвет | Корпус: RAL 7016 |
| Комплект поставки | IT-светильник на светодиодах Крепежный магнит Вкл. крепежные винты |

Функции

| | |
|-----------------------------------|--|
| Возможности подключения | Электропитание через разъем Концевой выключатель двери |
| Класс защиты | II (с защитной изоляцией) |
| Выключатель (тип) | Встроенный, Вкл./Выкл./концевой выключатель двери |
| Тип монтажа светильника | На винтах На зажимах Магнитное крепление |
| Возможности монтажа | Крепление на винтах или защелках на профиле VX IT/VX SE TE 8000, IT-корпуса: с крепежным магнитом AX, TP: с крепежным магнитом AX: с шиной для внутреннего монтажа Для работы с евроштекером (согл. CEE 7/16) и штекером C18 |
| Световой поток | 600 lm |
| Цвет светового излучения | 4000 K (нейтрально-белый) |
| Указание | Готовые кабели подключения со штекерами следует использовать исключительно с IT-светильником на светодиодах Каскадирование нескольких IT-светильников на светодиодах не возможно |
| Размер | Ширина: 337 мм Высота: 55 мм Глубина: 23 мм |
| Диапазон рабочих температур | -20 °C...55 °C |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 20 |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 0,38 kg |
| Gross weight | 0,401 kg |
| Код ТНВЭД | 94054990 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |

Функции

Описание продукта

DK IT-светильник на светодиодах, 600 Лм, для монтажа на каркас

Одобрения

Одобрения

UL

Объяснения

Декларация о соответствии