



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7859.000

## ІТ-світильник на светодиодах

Состояние: 26.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7859.000 - IT-светильник на светодиодах для IT-шкафов и IT-корпусов

Для превосходного освещения систем IT-шкафов и IT-корпусов.



## Функции

|                   |   |
|-------------------|---|
| Арт. №            | DK 7859.000   |
| Исполнение        | Защитная изоляция, со внутренним предохранителем (T2A)  |
| Описание продукта | Для превосходного освещения сетевого шкафа.   |
| Преимущества      | Возможно ручное или автоматическое переключение<br>концевого выключателя двери<br>Оптимальное освещение в шкафу<br>Быстрый монтаж Plug & Play<br>На выбор крепление на защелках, винтах или магнитах<br>Возможность немедленного применения благодаря готовому<br>кабелю подключения<br>Не занимает единиц высоты в стойке. |
| Материал          | Корпус светильника: прессованный алюминий<br>Light cover: Polycarbonate<br>Торцы светильника: ПК-АБС  |
| Цвет              | Корпус: RAL 7016  |
| Комплект поставки | IT-светильник на светодиодах<br>Крепежный магнит<br>Вкл. крепежные винты  |

## Функции

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Возможности подключения           | Электропитание через разъем<br>Концевой выключатель двери  |
| Класс защиты                      | II (с защитной изоляцией)  |
| Выключатель (тип)                 | Встроенный, Вкл./Выкл./концевой выключатель двери  |
| Тип монтажа светильника           | На винтах<br>На зажимах<br>Магнитное крепление   |
| Возможности монтажа               | Крепление на винтах или защелках на профиле VX IT/VX SE<br>TE 8000, IT-корпуса: с крепежным магнитом<br>AX, TP: с крепежным магнитом<br>AX: с шиной для внутреннего монтажа<br>Для работы с евроштекером (согл. CEE 7/16) и штекером C18 |
| Световой поток                    | 600 lm   |
| Цвет светового излучения          | 4000 K (нейтрально-белый)  |
| Указание                          | Готовые кабели подключения со штекерами следует использовать исключительно с IT-светильником на светодиодах<br>Каскадирование нескольких IT-светильников на светодиодах не возможно  |
| Размер                            | Ширина: 337 мм<br>Высота: 55 мм<br>Глубина: 23 мм  |
| Диапазон рабочих температур       | -20 °C...55 °C   |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 20  |
| Упаковка                          | 1 шт.  |
| Вес нетто                         | 0,38 kg  |
| Gross weight                      | 0,401 kg   |
| Код ТНВЭД                         | 94054990   |
| ETIM 9                            | EC000321   |
| ECLASS 8.0                        | 27189241   |

## Функции

---

Описание продукта

DK IT-светильник на светодиодах, 600 Лм, для монтажа на каркас

## Одобрения

---

Одобрения

CCC exception letter  
UL

Объяснения

Декларация о соответствии