


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7859.080 PSM Zero-U-Space

Состояние: 15.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7859.080 - PSM Zero-U-Space

Модульные PDU для компактного монтажа по принципу "Zero-U" между боковой стенкой и 19" монтажной плоскостью в ИТ-шкафах шириной 800 мм.



## Функции

Арт. №	DK 7859.080
Описание продукта	Модульные PDU для компактного монтажа по принципу "Zero-U" между боковой стенкой и 19" монтажной плоскостью в ИТ-шкафах шириной 800 мм.
Материал	Алюминий, анодированный
Длина	1 695 мм
Тип подключения (электрического)	Разъем Wago X-COM
Кол-во	2
Кол-во фаз на ввод питания	3~
Номинальный ток (макс.)	16 А
Кол-во мест для модулей (макс.)	6
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 20
Указание по монтажу	Различные кабели подключения, также для 1-фазного подключения
Размер	Длина: 1.695 мм

## Функции

Подходит для	Тип корпуса: VX IT Высота: ≥ 2.000 мм
Диапазон рабочих температур	5 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	10...90 %
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2,5 kg
Gross weight	2,8 kg
Код ТНВЭД	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Описание продукта	DK модульный PDU, токовая шина PSM, модульная система распределения для вертикального монтажа, в пространстве Zero-U IT-шкафа шириной 800 мм, 3~, 16 A, длина: 1695 мм, мест под модули: 6, вводов питания: 2, подключение: разъем WAGO, X-COM, для высоты шкафа: 2000 мм, алюминиевый профиль, анодированный

## Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии