Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7859.080 PSM Zero-U-Space

Состояние: 30.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 7859.080 - PSM Zero-U-Space

Модульные PDU для компактного монтажа по принципу "Zero-U" между боковой стенкой и 19″ монтажной плоскостью в IT-шкафах шириной 800 мм.







Функции

Арт. №	DK 7859.080
Описание продукта	Модульные PDU для компактного монтажа по принципу "Zero- U" между боковой стенкой и 19″ монтажной плоскостью в IT- шкафах шириной 800 мм.
Материал	Алюминий, анодированный
Длина	1 695 мм
Тип подключения (электрического)	Разъем Wago X-COM
Кол-во	2
Кол-во фаз на ввод питания	3~
Номинальный ток (макс.)	16 A
Кол-во мест для модулей (макс.)	6
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 20
Указание по монтажу	Различные кабели подключения, также для 1-фазного подключения
Размер	Длина: 1.695 мм

© Rittal 2025

Функции

Подходит для	Тип корпуса: VX IT Высота: ≥ 2.000 мм
Диапазон рабочих температур	5 °C45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	1090 %
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.5
Gross weight	2.8
Код ТНВЭД	85369001
EAN	4028177956650
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306

Одобрения

Объяснения Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3