

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.081 PSM Zero-U-Space

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.081 - PSM Zero-U-Space

Модульные PDU для компактного монтажа по принципу "Zero-U" между боковой стенкой и 19" монтажной плоскостью в ИТ-шкафах шириной 800 мм.



Функции

Арт. №	DK 7859.081
Описание продукта	Модульные PDU для компактного монтажа по принципу "Zero-U" между боковой стенкой и 19" монтажной плоскостью в ИТ-шкафах шириной 800 мм.
Материал	Алюминий, анодированный
Длина	1 695 мм
Длина кабеля подключения	3 м
Тип подключения (электрического)	жестк./CEE
Кол-во	1
Кол-во фаз на ввод питания	3~
Номинальный ток (макс.)	16 А
Кол-во мест для модулей (макс.)	6
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 20
Размер	Длина: 1.695 мм

Функции

Подходит для	Тип корпуса: VX IT Высота: ≥ 2.000 мм
Диапазон рабочих температур	5 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	10...90 %
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4 kg
Gross weight	4,3 kg
Код ТНВЭД	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Описание продукта	DK модульный PDU, токовая шина PSM, модульная система распределения для вертикального монтажа, в пространстве Zero-U IT-шкафа шириной 800 мм, 3~, 16 A, длина: 1695 мм, мест под модули: 6, вводов питания: 1, длина кабеля подключения: 3 м, штекер CEE, для высоты шкафа: 2000 мм, алюминиевый профиль, анодированный

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии