



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.090

PSM Zero-U-Space

Состояние: 01.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7859.090 - PSM Zero-U-Space

Модульные PDU для компактного монтажа по принципу "Zero-U" между боковой стенкой и 19" монтажной плоскостью в IT-шкафах шириной 800 мм.



ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 7859.090
Описание продукта	Модульные PDU для компактного монтажа по принципу "Zero-U" между боковой стенкой и 19" монтажной плоскостью в IT-шкафах шириной 800 мм.
Материал	Алюминий, анодированный
Длина	1 695 мм
Длина кабеля подключения	3 м
Тип подключения (электрического)	жестк./CEE
Кол-во	1
Кол-во фаз на ввод пит器ия	1~
Номинальный ток (макс.)	32 А
Кол-во мест для модулей (макс.)	5
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 20
Размер	Длина: 1.695 мм

ФУНКЦИИ

Подходит для	Тип корпуса: VX IT Высота: \geq 2.000 мм
Диапазон рабочих температур	5 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	10...90 %
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4.9
Gross weight	5.2
Код ТНВЭД	85369001
EAN	4028177956643
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
------------	---------------------------