

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.090 PSM Zero-U-Space

Состояние: 07.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.090 - PSM Zero-U-Space

Модульные PDU для компактного монтажа по принципу "Zero-U" между боковой стенкой и 19" монтажной плоскостью в IT-шкафах шириной 800 мм.



Функции

| | |
|------------------------------------|---|
| Арт. № | DK 7859.090 |
| Описание продукта | Модульные PDU для компактного монтажа по принципу "Zero-U" между боковой стенкой и 19" монтажной плоскостью в IT-шкафах шириной 800 мм. |
| Материал | Алюминий, анодированный |
| Длина | 1 695 мм |
| Длина кабеля подключения | 3 м |
| Тип подключения (электрического) | жестк./CEE |
| Кол-во | 1 |
| Кол-во фаз на ввод питания | 1~ |
| Номинальный ток (макс.) | 32 А |
| Кол-во мест для модулей (макс.) | 5 |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 | IP 20 |
| Размер | Длина: 1.695 мм |

Функции

| | |
|------------------------------------|---|
| Подходит для | Тип корпуса: VX IT Высота: ≥ 2.000 мм |
| Диапазон рабочих температур | 5 °C...45 °C |
| Влажность воздуха (без конденсата) | 10...90 % |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 4,9 kg |
| Gross weight | 5,2 kg |
| Код ТНВЭД | 85369001 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27371306 |
| Описание продукта | DK модульный PDU, токовая шина PSM, модульная система распределения для вертикального монтажа, в пространстве Zero-U IT-шкафа шириной 800 мм, 1~, 32 A, длина: 1695 мм, мест под модули: 5, вводов питания: 1, длина кабеля подключения: 3 м, штекер CEE, для высоты шкафа: 2000 мм, алюминиевый профиль, анодированный |

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии