Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TX 7888.120 Сетевой шкаф TX CableNet

Состояние: 15.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TX 7888.120 - Сетевой шкаф TX CableNet с вентилируемыми дверями

TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с вентилируемой дверью, подготовлен для индивидуального внутреннего монтажа.







Функции

Арт. №	TX 7888.120
Исполнение	1st generation
	с вентиляцией
	С боковыми стенками
Преимущества	New roof plate concept: When cabling, the depth is utilised in full,
	plus optional integration of a fan module
	Efficient frame concept for individual configuration
	Удобный доступ: простой монтаж и демонтаж боковых стенок
	и дверей для быстрого доступа во внутреннее пространство
	шкафа
	Установка активных и пассивных сетевых компонентов
	благодаря вентилируемым дверям
	Сменная навеска двери
	Обширное предложение комплектующих для индивидуального
	внутреннего монтажа
Материал	Крыша: листовая сталь 1,5 мм
	Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
	Door: Sheet steel, 1.2 mm
	482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm

© Rittal 2025

Функции

Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Rack with vented front door and rear door
	Каркас шкафа с дверями и потолочной панелью
	Боковые стенки, на замках, вкл. предохранительный замок 3524 E
	Потолочная панель, приваренная со вводом кабеля по
	принципу "водопада" по бокам, с закрытым вырезом для
	вентиляторной панели
	Две 482,6 мм (19") профильные шины, спереди и сзади
	Стальная дверь спереди, с вентиляцией, шарниры 130°
	Стальная дверь сзади, с вентиляцией, одностворчатая, шарниры 130°
	полуцилиндр и предохранительный замок 3524 Е
	ІРРС-паллета
Размер	Ширина: 800 мм
	Высота: 2.200 мм
Единиц высоты	47 U
Единиц высоты	47 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	645 мм
Исполнение	С боковыми стенками
Design doors	с вентиляцией
Нагрузочная способность	5000 N
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
	138.7
Вес нетто	
	146
Bec нетто Gross weight Код ТНВЭД	146 94032080

© Rittal 2025 3

Функции

E-Number Sweden	E7238495	
ETIM 9	EC002499	
ETIM 8	EC002499	
ECLASS 8.0	27180207	

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025