Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TX 7888.200 Сетевой шкаф TX CableNet

Состояние: 15.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TX 7888.200 - Сетевой шкаф TX CableNet C обзорной дверью

TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с обзорной дверью, подготовлен для универсального монтажа.







Функции

Арт. №	TX 7888.200
Исполнение	1st generation
	С обзорной дверью
	С боковыми стенками
Преимущества	Прокладка кабеля в зависимости от месторасположения
	Надежная прокладка кабеля при сохранении критического
	радиуса изгиба
	Принцип "водопада" при вводе кабеля: простой и надежный
	ввод кабеля через крышу
	Удобный доступ: простой монтаж и демонтаж боковых стенок
	и дверей для быстрого доступа во внутреннее пространство
	шкафа
	Комплектующие TS и VX
	Обширное предложение комплектующих для индивидуального
	внутреннего монтажа
Материал	Корпус: листовая сталь
	Door: Sheet steel, 1.2 mm
	Side panel: Sheet steel, 1.2 mm
	482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm
	Side panel: Sheet steel, 1.2 mm

© Rittal 2025

Функции

Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Enclosure with glazed front door and rear door
	Каркас шкафа с дверями и потолочной панелью
	Обзорная дверь из листовой стали спереди, шарниры 130°
	Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
	Замок спереди и сзади: Ручка с улучшенным дизайном и предохранительным замком 3524 Е
	Боковые стенки, на замках, вкл. предохранительный замок 3524 E
	Потолочная панель, приваренная со вводом кабеля по
	принципу "водопада" по бокам, с закрытым вырезом для
	вентиляторной панели
	Две 482,6 мм (19") профильные шины, спереди и сзади
	IPPC-паллета
	19" профильные шины
 Размер	Ширина: 800 мм
	Высота: 2.000 мм
	Глубина: 1.000 мм
Единиц высоты	42 U
Единиц высоты	42 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	645 мм
Исполнение	С боковыми стенками
Rear door design	Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
Front door design	Обзорная дверь из листовой стали спереди, шарниры 130°
Нагрузочная способность	5000 N

© Rittal 2025 3

Функции

Указание	To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	139.175
Gross weight	146.5
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177963450
E-Number Sweden	E7238493
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025