


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.200

Сетевой шкаф TX CableNet

Состояние: 21.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.200 - Сетевой шкаф TX CableNet C обзорной дверью

TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с обзорной дверью, подготовлен для универсального монтажа.



Функции

Арт. №	TX 7888.200
Исполнение	1st generation С обзорной дверью С боковыми стенками
Преимущества	Прокладка кабеля в зависимости от месторасположения Надежная прокладка кабеля при сохранении критического радиуса изгиба Принцип "водопада" при вводе кабеля: простой и надежный ввод кабеля через крышу Удобный доступ: простой монтаж и демонтаж боковых стенок и дверей для быстрого доступа во внутреннее пространство шкафа Комплектующие TS и VX Обширное предложение комплектующих для индивидуального внутреннего монтажа
Материал	Корпус: листовая сталь Door: Sheet steel, 1.2 mm Side panel: Sheet steel, 1.2 mm 482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm Side panel: Sheet steel, 1.2 mm

Функции

Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Enclosure with glazed front door and rear door Каркас шкафа с дверями и потолочной панелью Обзорная дверь из листовой стали спереди, шарниры 130° Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130° Замок спереди и сзади: Ручка с улучшенным дизайном и предохранительным замком 3524 E Боковые стенки, на замках, вкл. предохранительный замок 3524 E Потолочная панель, приваренная со вводом кабеля по принципу "водопада" по бокам, с закрытым вырезом для вентиляторной панели Две 482,6 мм (19") профильные шины, спереди и сзади IPPC-паллета 19" профильные шины
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 1.000 мм
Единиц высоты	42 U
Единиц высоты	42 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	645 мм
Исполнение	С боковыми стенками
Rear door design	Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
Front door design	Обзорная дверь из листовой стали спереди, шарниры 130°
Нагрузочная способность	5000 N
Нагрузочная способность	5 000 Н

Функции

Указание	<p>To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.</p> <p>Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.</p>
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	139,175 kg
Gross weight	146,5 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Описание продукта	Сетевой шкаф TX CableNet, с обзорной дверью, 800x2000x1000 мм, 42 U, с боковыми стенками, RAL 7035

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK