


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TX 7888.202**

**Сетевой шкаф TX CableNet**

Состояние: 10.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# TX 7888.202 - Сетевой шкаф TX CableNet С обзорной дверью

TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с обзорной дверью, подготовлен для универсального монтажа.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	TX 7888.202
Исполнение	1st generation С обзорной дверью без боковых стенок
Преимущества	Прокладка кабеля в зависимости от месторасположения Надежная прокладка кабеля при сохранении критического радиуса изгиба Принцип "водопада" при вводе кабеля: простой и надежный ввод кабеля через крышу Удобный доступ: простой монтаж и демонтаж боковых стенок и дверей для быстрого доступа во внутреннее пространство шкафа Комплектующие TS и VX Обширное предложение комплектующих для индивидуального внутреннего монтажа
Материал	Корпус: листовая сталь Door: Sheet steel, 1.2 mm Side panel: Sheet steel, 1.2 mm 482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm

# ФУНКЦИИ

Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Enclosure with glazed front door and rear door Каркас шкафа VX с дверями и потолочной панелью Обзорная дверь из листовой стали спереди, шарниры 130° Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130° Замок спереди и сзади: Ручка с улучшенным дизайном и предохранительным замком 3524 E Потолочная панель, приваренная со вводом кабеля по принципу "водопада" по бокам, с закрытым вырезом для вентиляторной панели IPPC-паллета 19" профильные шины
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 800 мм
Единиц высоты	42 U
Единиц высоты	42 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	445 мм
Исполнение	без боковых стенок
Design doors	закрытая
Rear door design	Стальная дверь, одностворчатая закрытая
Front door design	Glazed door, one-piece с защитным стеклом 3 мм Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 105°
Нагрузочная способность	5000 N
Нагрузочная способность	5 000 Н

# ФУНКЦИИ

Указание	To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed. Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	78
Gross weight	88
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177965577
E-Number Sweden	E7238490
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

# Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK