Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TX 7888.268 Сетевой шкаф TX CableNet

Состояние: 17.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TX 7888.268 - Сетевой шкаф TX CableNet C обзорной дверью

TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с обзорной дверью, подготовлен для универсального монтажа.







Функции

Арт. №	TX 7888.268
Исполнение	1st generation
	С обзорной дверью
	С боковыми стенками
Преимущества	Прокладка кабеля в зависимости от месторасположения
	Надежная прокладка кабеля при сохранении критического
	радиуса изгиба
	Принцип "водопада" при вводе кабеля: простой и надежный
	ввод кабеля через крышу
	Удобный доступ: простой монтаж и демонтаж боковых стенок
	и дверей для быстрого доступа во внутреннее пространство
	шкафа
	Комплектующие TS и VX
	Обширное предложение комплектующих для индивидуального
	внутреннего монтажа
Материал	Корпус: листовая сталь
	Door: Sheet steel, 1.2 mm
	Side panel: Sheet steel, 1.2 mm
	482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm
	Side panel: Sheet steel, 1.2 mm

© Rittal 2025

Функции

Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Enclosure with glazed front door and rear door
	Каркас шкафа с дверями и потолочной панелью
	Обзорная дверь из листовой стали спереди, шарниры 130°
	Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
	Замок спереди и сзади: Ручка с улучшенным дизайном и
	предохранительным замком 3524 Е
	Боковые стенки, на замках, вкл. предохранительный замок 3524 E
	Потолочная панель, съемная со вводом кабеля по принципу
	"водопада" спереди и сзади, с закрытым вырезом для
	вентиляторного модуля
	Две 482,6 мм (19") профильные шины, спереди и сзади
	ІРРС-паллета
	19" профильные шины
Размер	Ширина: 600 мм
	Высота: 2.000 мм
	Глубина: 800 мм
Единиц высоты	42 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	445 мм
Исполнение	С боковыми стенками
Design doors	закрытая
Rear door design	Стальная дверь, одностворчатая закрытая
Front door design	Glazed door, one-piece
	с защитным стеклом 3 мм
	Угол открывания двери при соединении в при линейку макс 105°
Нагрузочная способность	5000 N
Нагрузочная способность	5 000 H

© Rittal 2025 3

Функции

Указание	To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed. Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	115
Gross weight	123
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177966987
E-Number Sweden	E7238506
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025