

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.276

# Сетевой шкаф TX CableNet

Состояние: 06.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.276 - Сетевой шкаф TX CableNet C обзорной дверью

TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с обзорной дверью, подготовлен для универсального монтажа.



## Функции

Арт. №	TX 7888.276
Исполнение	1st generation С обзорной дверью С боковыми стенками
Преимущества	Удобный доступ: простой монтаж и демонтаж боковых стенок и дверей для быстрого доступа во внутреннее пространство шкафа Комплектующие TS и VX Обширное предложение комплектующих для индивидуального внутреннего монтажа
Материал	Корпус: листовая сталь Door: Sheet steel, 1.2 mm Side panel: Sheet steel, 1.2 mm 482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm Side panel: Sheet steel, 1.2 mm
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
General colour	RAL 7035

# Функции

Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Enclosure with glazed front door and rear door Каркас шкафа с дверями и потолочной панелью Обзорная дверь из листовой стали спереди, шарниры 130° Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130° Замок спереди и сзади: Ручка с улучшенным дизайном и предохранительным замком 3524 E Боковые стенки, на замках, вкл. предохранительный замок 3524 E Потолочная панель, цельная, на винтах с закрытым вырезом для вентиляторного модуля Две 482,6 мм (19") профильные шины, спереди и сзади IPPC-паллета 19" профильные шины
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 1.200 мм Глубина: 600 мм
Единиц высоты	24 U
Единиц высоты	24 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	345 мм
Исполнение	С боковыми стенками
Design doors	закрытая
Rear door design	Стальная дверь, одностворчатая закрытая
Front door design	Glazed door, one-piece с защитным стеклом 3 мм Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 105°
Нагрузочная способность	5000 N
Нагрузочная способность	5 000 Н

## Функции

Указание	<p>To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.</p> <p>Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.</p>
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	70 kg
Gross weight	75 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Описание продукта	Сетевой шкаф TX CableNet, с обзорной дверью, 600x1200x600 мм, 24 U, с боковыми стенками, RAL 7035

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK