Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TX 7888.278 Сетевой шкаф TX CableNet

Состояние: 05.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TX 7888.278 - Сетевой шкаф TX CableNet C обзорной дверью

TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с обзорной дверью, подготовлен для универсального монтажа.







Функции

Арт. №	TX 7888.278
Исполнение	1st generation
	С обзорной дверью
	С боковыми стенками
Преимущества	Удобный доступ: простой монтаж и демонтаж боковых стенок
	и дверей для быстрого доступа во внутреннее пространство шкафа
	Комплектующие TS и VX
	Обширное предложение комплектующих для индивидуального
	внутреннего монтажа
Материал	Корпус: листовая сталь
	Door: Sheet steel, 1.2 mm
	Side panel: Sheet steel, 1.2 mm
	482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm
	Side panel: Sheet steel, 1.2 mm
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка
	Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
General colour	RAL 7035

© Rittal 2025

Функции

Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Епсlosure with glazed front door and rear door Каркас шкафа с дверями и потолочной панелью Обзорная дверь из листовой стали спереди, шарниры 130° Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130° Замок спереди и сзади: Ручка с улучшенным дизайном и предохранительным замком 3524 Е Боковые стенки, на замках, вкл. предохранительный замок 3524 Е Потолочная панель, цельная, на винтах с закрытым вырезом для вентиляторного модуля Две 482,6 мм (19") профильные шины, спереди и сзади IPPC-паллета
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 1.200 мм Глубина: 800 мм
Единиц высоты	24 U
Единиц высоты	24 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	445 мм
Исполнение	С боковыми стенками
Design doors	закрытая
Rear door design	Стальная дверь, одностворчатая закрытая
Front door design	Glazed door, one-piece с защитным стеклом 3 мм Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 105°
Нагрузочная способность	5000 N
Нагрузочная способность	5 000 H
Указание	To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.

© Rittal 2025 3

Функции

Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	80
Gross weight	86.5
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177966956
E-Number Sweden	E7238503
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025