


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.390

Сетевой шкаф TE 8000

Состояние: 04.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.390 - Сетевой шкаф TE 8000

IT-шкаф TE 8000 с обзорной дверью, подготовлен для универсального монтажа.

Функции

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. № | TE 7888.390 |
| Исполнение | С боковыми стенками |
| Преимущества | Нет рамного каркаса Оптимальный доступ к оборудованию Простая транспортировка благодаря разборной конструкции Сменная навеска двери |
| Материал | Листовая сталь Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм |
| Поверхность | Монтажная рама: грунтовка Плоские детали: порошковое покрытие |
| General colour | RAL 7035 |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Самонесущая 482,6 мм (19") монтажная рама, спереди и сзади, с регулировкой глубины Обзорная дверь спереди, вкл. шарниры 130°, ручка и предохранительный замок 3524 E Стальная дверь сзади, вкл. шарниры 130°, предохранительный замок 3524 E Рама основания с максимальным вырезом (для закрытия модульными панелями на выбор) Потолочная панель, вкл. закрытый вырез для ввода кабеля и для опциональной вентиляции 4 регулировочные ножки, M10 (прилагаются) 4 распорки, 20 мм, для подъема потолочной панели (прилагаются) Боковые стенки, на замках, вкл. предохранительный замок 3524 E |
| Размер | Ширина: 600 мм Высота: 600 мм Глубина: 600 мм |

Функции

| | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Единиц высоты | 11 U |
| Единиц высоты | 11 U |
| Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади | 30 мм / 30 мм / |
| Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки) | 495 мм |
| Нагрузочная способность | 4 000 Н |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 20 |
| Основной материал | Листовая сталь |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 35 kg |
| Gross weight | 36,06 kg |
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Описание продукта | TE сетевой шкаф TE 8000, ШВГ: 600x600x600 мм, 11 U, обзорная дверь с декоративной ручкой спереди, стальная дверь сзади, шарниры 130°, |

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии