


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.520

Сетевой шкаф TE 8000

Состояние: 02.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TE 7888.520 - Сетевой шкаф TE 8000

IT-шкаф TE 8000 с обзорной дверью, подготовлен для универсального монтажа.

ФУНКЦИИ

Арт. №	TE 7888.520
Исполнение	С боковыми стенками
Преимущества	Нет рамного каркаса Оптимальный доступ к оборудованию Простая транспортировка благодаря разборной конструкции Сменная навеска двери
Материал	Листовая сталь Обзорная дверь: однослоиное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность	Монтажная рама: грунтовка Плоские детали: порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Самонесущая 482,6 мм (19") монтажная рама, спереди и сзади, с регулировкой глубины Обзорная дверь спереди, вкл. шарниры 130°, ручка и предохранительный замок 3524 E Стальная дверь сзади, вкл. шарниры 130°, предохранительный замок 3524 E Рама основания с максимальным вырезом (для закрытия модульными панелями на выбор) Потолочная панель, вкл. закрытый вырез для ввода кабеля и для опционной вентиляции 4 регулировочные ножки, M10 (прилагаются) 4 распорки, 20 мм, для подъема потолочной панели (прилагаются) Боковые стенки, на замках, вкл. предохранительный замок 3524 E
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 600 мм

ФУНКЦИИ

Единиц высоты	42 U
Единиц высоты	42 U
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади	30 мм / 30 мм /
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	495 мм
Нагрузочная способность	4 000 Н
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 20
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	100
Gross weight	103
EAN	4028177801455
E-Number Sweden	E7282501
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Одобрения

Объяснения Декларация о соответствии