

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.653

Боковая стенка

Состояние: 01.03.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.653 - Боковая стенка для TE 8000

Боковые стенки, для TE 8000

Функции

Арт. №	TE 7888.653
Описание продукта	Простой монтаж благодаря вставному креплению снизу и замкам сверху. Болт заземления с контактным язычком.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. 4 поворотных замков с предохранительным вкладышем 3524 E
Подходит для	Тип корпуса: TE 8000 Высота: 2.000 мм Глубина: 1.000 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 20
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	25 kg
Gross weight	29,5 kg
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Описание продукта	TE боковая стенка, ВхГ: 2000x1000 мм, IP 20, для TE 8000, листовая сталь, с порошковым покрытием,