


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.728

## Сетевой шкаф TX CableNet

Состояние: 28.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.728 - Сетевой шкаф TX CableNet C обзорной дверью

TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с обзорной дверью, подготовлен для универсального монтажа.



## Функции

Арт. №	TX 7888.728
Исполнение	2nd generation may be dismantled С обзорной дверью С боковыми стенками С потолочной панелью
Преимущества	Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module. Efficient frame concept for individual configuration Side panels, screw-fastened for rapid access 482.6 mm (19") mounting angles, variable in the width and depth, with possibility for asymmetrical interior installation Dismantling options Обширное предложение комплектующих для индивидуального внутреннего монтажа

# Функции

Материал	Корпус: листовая сталь Door: Sheet steel, 1.2 mm Side panel: Sheet steel, 1.2 mm 482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm Side panel: Sheet steel, 1.2 mm
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Enclosure with glazed front door and rear door Enclosure frame, dismantlable, with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear Боковые стенки Screw-fastened roof plate with concealed, rear cable entry in a transverse direction and central, concealed cut-out for easy integration of a fan module.
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 800 мм
Единиц высоты	42 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	445 мм
19" крепление	may be dismantled
Исполнение	С боковыми стенками
Rear door design	Стальная дверь, одностворчатая закрытая
Front door design	Glazed door, one-piece с защитным стеклом 3 мм Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 105°
Нагрузочная способность	5000 N
Нагрузочная способность (статическая)	500 кг
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 20

## Функции

Указание	<p>To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.</p> <p>Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.</p>
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	119,5 kg
Gross weight	129,5 kg
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Описание продукта	TX CableNet, with glazed door, with roof plate, side panels, 19" mounting angles, rack can be dismantled, WxHxD: 800x2000x800 mm, RAL 7035

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии