


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.731

Сетевой шкаф TX CableNet

Состояние: 06.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.731 - Сетевой шкаф TX CableNet с вентилируемыми дверями

TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с вентиляруемой дверью, подготовлен для индивидуального внутреннего монтажа.



Функции

Арт. №	TX 7888.731
Исполнение	2nd generation may be dismantled с вентиляцией С боковыми стенками
Преимущества	Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module. Efficient frame concept for individual configuration Side panels, screw-fastened for rapid access 482.6 mm (19") mounting angles, variable in the width and depth, with possibility for asymmetrical interior installation Dismantling options Обширное предложение комплектующих для индивидуального внутреннего монтажа
Материал	Крыша: листовая сталь 1,5 мм Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Door: Sheet steel, 1.2 mm 482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm Side panel: Sheet steel, 1.2 mm

Функции

Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Rack with vented front door and rear door Enclosure frame, dismantlable, with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear Боковые стенки Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module.
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 1.000 мм
Единиц высоты	42 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	645 мм
19" крепление	may be dismantled
Исполнение	С боковыми стенками
Design doors	с вентиляцией
Rear door design	Стальная дверь, одностворчатая с вентиляцией
Front door design	Стальная дверь, одностворчатая с вентиляцией Доля площади отверстий перфорации ок. 78 %
Нагрузочная способность	5000 N
Нагрузочная способность (статическая)	500 кг
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	125 kg
Gross weight	135 kg
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC002499

Функции

ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Описание продукта	TX CableNet, with vented door, with roof plate, side panels, 19" mounting angles, rack can be dismantled, WxHxD: 800x2000x1000 mm, RAL 7035

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
