


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.808

# Сетевой шкаф TX CableNet

Состояние: 07.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.808 - Сетевой шкаф TX CableNet C обзорной дверью

TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с обзорной дверью, подготовлен для универсального монтажа.



## Функции

Арт. №	TX 7888.808
Исполнение	2nd generation смонтированные С обзорной дверью С боковыми стенками С потолочной панелью
Преимущества	New roof plate concept: Optimised use of the entire enclosure volume with the enclosure cabling plus optional integration of a fan module Efficient frame concept for individual configuration Side panels, screw-fastened for rapid access 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear, adjustable in the depth Base/plinth system VX, vented, for simple cable entry via the base area or within a bayed suite, provides additional climate control support. Обширное предложение комплектующих для индивидуального внутреннего монтажа

## Функции

Материал	Корпус: листовая сталь Door: Sheet steel, 1.2 mm Side panel: Sheet steel, 1.2 mm 482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm Side panel: Sheet steel, 1.2 mm
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Enclosure with glazed front door and rear door Enclosure frame with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear Боковые стенки Система цоколей VX, 100 мм, с вентиляцией Щеточный буртик 19" combination rail Кабельные органайзеры (прилагаются отдельно) Винты со шлицем "звездочка" M5, закладные гайки M5, с контактированием (прилагаются) Вкл. крепежный материал Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module.
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 1.200 мм Глубина: 800 мм
Единиц высоты	24 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	445 мм
Исполнение	смонтированные С боковыми стенками
Rear door design	Стальная дверь, одностворчатая закрытая
Front door design	Glazed door, one-piece с защитным стеклом 3 мм Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 105°

## Функции

Нагрузочная способность	5000 N
Нагрузочная способность (статическая)	500 кг
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 20
Указание	<p>To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.</p> <p>Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.</p>
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	94 kg
Gross weight	104 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Описание продукта	TX CableNet, with glazed door, with roof plate, side panels, 19" mounting angles, pre-assembled, WxHxD: 800x1200x800 mm, RAL 7035

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------