


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.898

Сетевой шкаф TX CableNet

Состояние: 10.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.898 - Сетевой шкаф TX CableNet C обзорной дверью

TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с обзорной дверью, подготовлен для универсального монтажа.



Функции

Арт. №	TX 7888.898
Исполнение	2nd generation смонтированные С обзорной дверью С боковыми стенками С потолочной панелью
Преимущества	New roof plate concept: When cabling, the depth is utilised in full, plus optional integration of a fan module Efficient frame concept for individual configuration 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear, adjustable in the depth Side panels, screw-fastened for rapid access Base/plinth system VX, vented, for simple cable entry via the base area or within a bayed suite, provides additional climate control support. Обширное предложение комплектующих для индивидуального внутреннего монтажа
Материал	Корпус: листовая сталь Door: Sheet steel, 1.2 mm Side panel: Sheet steel, 1.2 mm 482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm Side panel: Sheet steel, 1.2 mm

Функции

Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Enclosure with glazed front door and rear door Enclosure frame with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear Боковые стенки Система цоколей VX, 100 мм, с вентиляцией Щеточный буртик 19" combination rail Винты со шлицем "звездочка" M5, закладные гайки M5, с контактированием (прилагаются) Кабельные органайзеры (прилагаются отдельно) Вкл. крепежный материал Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module.
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 800 мм
Единиц высоты	42 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	445 мм
Исполнение	смонтированные С боковыми стенками
Rear door design	Стальная дверь, одностворчатая закрытая
Front door design	Glazed door, one-piece с защитным стеклом 3 мм Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 105°
Нагрузочная способность	5000 N
Нагрузочная способность (статическая)	500 кг

Функции

Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 20
Указание	To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed. Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	132,5 kg
Gross weight	142,5 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Описание продукта	TX CableNet, with glazed door, with roof plate, side panels, 19" mounting angles, pre-assembled, WxHxD: 800x2000x800 mm, RAL 7035

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------