


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.898

# Сетевой шкаф TX CableNet

Состояние: 02.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.898 - Сетевой шкаф TX CableNet C обзорной дверью

TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с обзорной дверью, подготовлен для универсального монтажа.



## Функции

|              |  |
|--------------|--|
| Арт. №       | TX 7888.898  |
| Исполнение   | 2nd generation<br>смонтированные<br>С обзорной дверью<br>С боковыми стенками<br>С потолочной панелью   |
| Преимущества | New roof plate concept: When cabling, the depth is utilised in full, plus optional integration of a fan module<br>Efficient frame concept for individual configuration<br>482.6 mm (19") mounting angles, front and rear, adjustable in the depth<br>Side panels, screw-fastened for rapid access<br>Base/plinth system VX, vented, for simple cable entry via the base area or within a bayed suite, provides additional climate control support.<br>Обширное предложение комплектующих для индивидуального внутреннего монтажа |

# Функции

|  |  |
|--|--|
| Материал   | Корпус: листовая сталь<br>Door: Sheet steel, 1.2 mm<br>Side panel: Sheet steel, 1.2 mm<br>482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm<br>Side panel: Sheet steel, 1.2 mm   |
| Поверхность  | Каркас шкафа: грунтовка<br>Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие  |
| General colour   | RAL 7035   |
| Цвет   | RAL 7035   |
| Комплект поставки                                      | Enclosure with glazed front door and rear door<br>Enclosure frame with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear<br>Боковые стенки<br>Система цоколей VX, 100 мм, с вентиляцией<br>Щеточный буртик<br>19" combination rail<br>Винты со шлицем "звездочка" M5, закладные гайки M5, с контактированием (прилагаются)<br>Кабельные органайзеры (прилагаются отдельно)<br>Вкл. крепежный материал<br>Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module. |
| Размер   | Ширина: 800 мм<br>Высота: 2.000 мм<br>Глубина: 800 мм  |
| Единиц высоты  | 42 U   |
| Расстояние между плоскостями<br>(в состоянии поставки) | 445 мм   |
| Исполнение   | смонтированные<br>С боковыми стенками  |
| Rear door design                                       | Стальная дверь, одностворчатая закрытая  |
| Front door design                                      | Glazed door, one-piece<br>с защитным стеклом 3 мм<br>Угол открывания двери при соединении в при линейку макс.<br>105°  |

## Функции

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Нагрузочная способность               | 5000 N   |
| Нагрузочная способность (статическая) | 500 кг   |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529     | IP 20  |
| Указание                              | <p>To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.</p> <p>Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.</p> |
| Основной материал                     | Листовая сталь   |
| Упаковка                              | 1 шт.  |
| Вес нетто                             | 132,5 kg   |
| Gross weight                          | 142,5 kg   |
| Код ТНВЭД                             | 94032080   |
| ETIM 9                                | EC002499   |
| ETIM 8                                | EC002499   |
| ECLASS 8.0                            | 27180207   |
| Описание продукта                     | TX CableNet, with glazed door, with roof plate, side panels, 19" mounting angles, pre-assembled, WxHxD: 800x2000x800 mm, RAL 7035  |

## Одобрения

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Одобрения | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|