


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.940

Открытая стойка

Состояние: 17.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

TE 7888.940 - Открытая стойка TE 8000 open

Оптимальный доступ со всех сторон при монтаже.

ФУНКЦИИ

Арт. №	TE 7888.940
Преимущества	Оптимальный доступ со всех сторон при монтаже Оптимальная вентиляция благодаря открытой конструкции Расстояние между крепежными плоскостями плавно регулируется
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Самонесущий рамный каркас, с 482,6 мм (19") крепежной плоскостью спереди и сзади Потолочная панель, подготовленная для установки кабельных органайзеров Открытая рама основания с 2 смонтированными системными шасси для индивидуального монтажа по ширине 4 регулировочные ножки, M10 (прилагаются) Потолочная панель с щеточным буртиком сзади поперек
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 1.000 мм
Единиц высоты	42 U
Единиц высоты	42 U
Свободное монтажное пространство перед 19"	80 мм / 130 мм
плоскостью, спереди/сзади	
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	745 мм
Нагрузочная способность	7 000 Н

ФУНКЦИИ

Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	33 kg
Gross weight	35 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Описание продукта	TE сетевой шкаф TE 8000 open, ШВГ: 600x2000x1000 мм, 42 U, самонесущий рамный каркас с 482,6 мм (19") крепежной плоскостью спереди и сзади, потолочная рама со щеточным буртиком