

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.944

Открытая стойка

Состояние: 17.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.944 - Открытая стойка TE 8000 open

Оптимальный доступ со всех сторон при монтаже.

Функции

Арт. №	TE 7888.944
Преимущества	Оптимальный доступ со всех сторон при монтаже Оптимальная вентиляция благодаря открытой конструкции Расстояние между крепежными плоскостями плавно регулируется
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Самонесущий рамный каркас, с 482,6 мм (19") крепежной плоскостью спереди и сзади Потолочная панель, подготовленная для установки кабельных органайзеров Открытая рама основания с 2 смонтированными системными шасси для индивидуального монтажа по ширине 4 регулировочные ножки, M10 (прилагаются) Потолочная панель с щеточным буртиком с двух сторон
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 1.000 мм
Единиц высоты	42 U
Единиц высоты	42 U
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади	80 мм / 130 мм
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	745 мм
Нагрузочная способность	7 000 Н

Функции

Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	55 kg
Gross weight	59,5 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Описание продукта	TE сетевой шкаф TE 8000 open, ШВГ: 800x2000x1000 мм, 42 U, самонесущий рамный каркас с 482,6 мм (19") крепежной плоскостью спереди и сзади, потолочная рама со щеточным буртиком