

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.131

PDU international, исполнение basic

Состояние: 02.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.131 - PDU international, исполнение basic

Электрораспределение для IT-стоек в различных исполнениях. Вход со штекером CEE (16 A/32 A) и розетками C13 и C19. Распределяемая мощность от 3,7 кВт до 22 кВт.

Функции

Арт. №	DK 7955.131
Исполнение	PDU Basic
Описание продукта	Прочный и компактный базовый распределитель питания для IT-систем. Благодаря компактному PDU каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электрораспределением. Монтаж в стойку TS IT даже не требует инструментов. Компактная конструкция обеспечивает простой монтаж.
Материал	Алюминий, анодированный
Размер	Ширина: 44 мм Глубина: 62 мм Длина: 845 мм
Кол-во розеток и тип	18 x C13 / 3 x C19
Розетки	18 x Розетка для маломощного оборудования C13 3 x Розетка для маломощного оборудования C19
Номинальный ток (макс.)	16 А
Ввод питания	Кол-во: 1 Кол-во фаз на ввод питания: 3~
Длина кабеля подключения	3 м
Тип подключения (электрического)	CEE
Директивы	Директива по ЭМС 2014/30/EU Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
Стандарты	EN 60950-1
Диапазон рабочих температур	0 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	10...95 %

Функции

Диапазон температур хранения	-25 °С...70 °С
Подходит для	Тип корпуса: TS IT: ≥ 1.200 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3,245 kg
Gross weight	3,445 kg
Код ТНВЭД	85366990
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Описание продукта	DK PDU international, Basic, компактная базовая система распределения, ШДГ: 44x845x62 мм, МЭК 60 320: 18x C13, 3x C19, 230 В, 3~, 16 А