

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.134

PDU international, исполнение basic

Состояние: 21.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.134 - PDU international, исполнение basic

Электрораспределение для IT-стоек в различных исполнениях. Вход со штекером CEE (16 A/32 A) и розетками C13 и C19. Распределяемая мощность от 3,7 кВт до 22 кВт.

Функции

| | |
|--|---|
| Арт. № | DK 7955.134 |
| Исполнение | PDU Basic |
| Описание продукта | Прочный и компактный базовый распределитель питания для IT-систем. Благодаря компактному PDU каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электрораспределением. Монтаж в стойку TS IT даже не требует инструментов. Компактная конструкция обеспечивает простой монтаж. |
| Материал | Алюминий, анодированный |
| Размер | Ширина: 44 мм Глубина: 62 мм Длина: 1.710 мм |
| Кол-во розеток и тип | 36 x C13 / 6 x C19 |
| Розетки | 36 x Розетка для маломощного оборудования C13 6 x Розетка для маломощного оборудования C19 |
| Номинальный ток (макс.) | 32 A |
| Ввод питания | Кол-во: 1 Кол-во фаз на ввод питания: 3~ |
| Длина кабеля подключения | 3 м |
| Тип подключения (электрического) | CEE |
| Number RJ45 ports for sensor units max | 6 |
| Директивы | Директива по ЭМС 2014/30/EU Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU |
| Стандарты | EN 60950-1 |
| Диапазон рабочих температур | 0 °C...45 °C |

Функции

| | |
|------------------------------------|---|
| Влажность воздуха (без конденсата) | 10...95 % |
| Диапазон температур хранения | -25 °С...70 °С |
| Подходит для | Тип корпуса: TS IT: ≥ 2.000 мм |
| Упаковка | 1 шт. |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Описание продукта | DK PDU international, Basic, компактная базовая система распределения, ШДГ: 44x1710x62 мм, МЭК 60 320: 36x C13, 6x C19, 230 В, 3~, 32 А |