

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7955.135

## PDU international, исполнение basic

Состояние: 21.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7955.135 - PDU international, исполнение basic

Электрораспределение для IT-стоек в различных исполнениях. Вход со штекером CEE (16 A/32 A) и розетками C13 и C19. Распределяемая мощность от 3,7 кВт до 22 кВт.

## Функции

Арт. №	DK 7955.135
Исполнение	PDU Basic
Описание продукта	Прочный и компактный базовый распределитель питания для IT-систем. Благодаря компактному PDU каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электрораспределением. Монтаж в стойку TS IT даже не требует инструментов. Компактная конструкция обеспечивает простой монтаж.
Материал	Алюминий, анодированный
Размер	Ширина: 44 мм Глубина: 62 мм Длина: 1.405 мм
Кол-во розеток и тип	42 x C13
Розетки	42 x Розетка для маломощного оборудования C13
Номинальный ток (макс.)	16 А
Ввод питания	Кол-во: 1 Кол-во фаз на ввод питания: 3~
Длина кабеля подключения	3 м
Тип подключения (электрического)	CEE
Директивы	Директива по ЭМС 2014/30/EU Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
Стандарты	EN 60950-1
Диапазон рабочих температур	0 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	10...95 %

## Функции

Диапазон температур хранения	-25 °С...70 °С
Подходит для	Тип корпуса: TS IT: ≥ 1.800 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4,5 kg
Gross weight	4,7 kg
Код ТНВЭД	85366990
ECLASS 8.0	27142604
Описание продукта	DK PDU international, Basic, компактная базовая система распределения, ШДГ: 44x1405x62 мм, МЭК 60 320: 42x C13, 230 В, 3~, 16 А