

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.201

PDU international, исполнение
metered

Состояние: 24.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7955.201 - PDU international, исполнение metered

Компактный базовый распределитель питания с измерением электроэнергии на фазу или на ввод питания. Быстрый обзор необходимой мощности целой IT-стойки.

Распределляемая мощность до 22 кВт

ФУНКЦИИ

| | |
|----------------------------------|---|
| Арт. № | DK 7955.201 |
| Исполнение | PDU, metered |
| Описание продукта | Пофазное измерение энергии, то есть мощность всей IT-стойки. Благодаря компактному PDU каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электрораспределением. Компактная конструкция обеспечивает простой монтаж - в стойках TS IT монтаж производится без инструментов. Текущее энергопотребление отображается на OLED-дисплее. Встроенный веб-сервер для прямого подключения к сети с расширенным управлением правами пользователей. Питание с резервированием происходит от всех трех фаз и дополнительно через имеющуюся сеть Power-over-Ethernet. PDU обеспечивают различные функции управления и мониторинга. Высокая надежность обеспечивается точностью измерений 1%. |
| Материал | Алюминий, анодированный |
| Размер | Ширина: 44 мм Глубина: 62 мм Длина: 710 мм |
| Кол-во розеток и тип | 12 x C13 |
| Розетки | 12 x Розетка для маломощного оборудования C13 |
| Номинальный ток (макс.) | 16 А |
| Ввод питания | Кол-во: 1 Кол-во фаз на ввод питания: 1~ |
| Длина кабеля подключения | 3 м |
| Тип подключения (электрического) | C20 |

ФУНКЦИИ

| | |
|------------------------------------|--|
| Директивы | Директива по ЭМС 2014/30/EU Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU |
| Стандарты | EN 60950-1 |
| Диапазон рабочих температур | 0 °C...45 °C |
| Влажность воздуха (без конденсата) | 10...95 % |
| Диапазон температур хранения | -25 °C...70 °C |
| Подходит для | Тип корпуса: TS IT: ≥ 1.200 мм |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 1.9 |
| Gross weight | 3 |
| Код ТНВЭД | 85366990 |
| EAN | 4028177685277 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |